


VULT(FLEX) / HULT(FLEX) INSTALLATIEKABEL SELECTIEKAART

Vult(flex) / Hult(flex) zijn installatiekabels met een PVC mantel voor de Vult types (Dca) en een halogeen vrije mantel voor de Hult types (B2ca en Cca) voor installaties van 0,6 tot 1kV. De kabels kunnen worden toegepast in vochtige ruimtes, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabels zijn geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabels zijn eenvoudig te strippen door de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. Daarnaast hebben ze ook een grote buigbaarheid wat het werken in kleine ruimtes een stuk gemakkelijker maakt.



In deze selectiekaart vindt u het installatiekabel overzicht van Draka. Wanneer u de roze lijn volgt kunt u gemakkelijk een alternatief vinden voor een kabel die (tijdelijk) niet op voorraad is.

Indien u een kabel niet kunt vinden of u heeft een vraag neem dan gerust contact op met de Draka Customer Care.

Draka Customer Care
Tel: 088-808 4420
E-mail: verkoop@draka.com

VULT Dca (YMvK)					INS06
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		835545	835543	835542	835541
2,5		835544	835547	835532	835531
4		835536	835535	835518	835530
6	<i>835705</i>	835498	835509	835539	835529
10	<i>835704</i>	835497	835465	835521	835524
16	<i>835706</i>	835493	835473	835546	835523
25	<i>835707</i>	835494	835943	835499	835520

HULT B2ca (YMzIk)					INS06
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		832941	832947	832953	832959
2,5		832942	832965	832954	832960
4		832943	832949	832955	832961
6		832944	832966	832956	832962
10	<i>833658</i>	<i>832945</i>	832967	832957	833656
16	<i>833659</i>	<i>832946</i>	832968	833662	833655
25	<i>833660</i>	<i>833661</i>	<i>833682</i>	833663	833657

Cursief: op aanvraag
Bold: op voorraad
→ Alternatief
Klik op het artikelnummer voor meer informatie!

HULT Cca (YMzIk)					INS06
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		820935	820938	821665	821675
2,5		818942	818471	818983	820181
4		<i>821644</i>	821652	818984	821676
6	<i>821634</i>	<i>821645</i>	821653	818985	820344
10	<i>821635</i>	<i>821646</i>	821654	821666	820337
16	<i>821636</i>	<i>821647</i>	821655	821667	820334
25	<i>821637</i>	<i>821648</i>	<i>830151</i>	821668	820340

HULTFLEX B2ca (YMzIK rss)					INS07
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>833435</i>	<i>833436</i>	<i>833427</i>	833396	833409
50	<i>833389</i>	<i>833437</i>	<i>833428</i>	833406	833387
70	<i>833399</i>	<i>833438</i>	<i>833429</i>	833397	833410
95	833400		<i>833430</i>	833398	833395
120	833401		<i>833431</i>	<i>833407</i>	833388
150	<i>833402</i>		<i>833432</i>	<i>833408</i>	833390
185	<i>833403</i>		<i>833433</i>	<i>833386</i>	833391
240	<i>833404</i>			<i>833434</i>	
300	<i>833411</i>				
400	<i>833405</i>				

VULTFLEX Dca (YMvK rss)					INS07
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>835259</i>	<i>835676</i>	<i>835675</i>	835670	835662
50	835250	<i>835632</i>	<i>835674</i>	835669	835661
70	835258	<i>835631</i>	<i>835673</i>	835668	835660
95	835257		<i>835672</i>	835667	835659
120	835256		<i>835671</i>	835666	835658
150	835255		<i>835655</i>	835665	835657
185	835254		<i>835654</i>	835664	835656
240	835253		<i>835630</i>	835663	835627
300	<i>835252</i>				
400	<i>835251</i>				

HULTFLEX Cca (YMzIK rss)					INS07
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>826746</i>	<i>826747</i>	<i>826720</i>	826133	826153
50	825908	<i>826748</i>	<i>826721</i>	826150	825879
70	<i>826143</i>	<i>826749</i>	<i>826722</i>	826134	826154
95	826144		<i>826723</i>	826135	826113
120	826145		<i>826724</i>	<i>826151</i>	825902
150	<i>826146</i>		<i>826725</i>	<i>826152</i>	825910
185	<i>826147</i>		<i>826726</i>	<i>825868</i>	825911
240	<i>826148</i>		<i>826727</i>	<i>826728</i>	
300	<i>826172</i>				
400	<i>826149</i>				

VULTFLEX XS Dca (YMvK SS) extreem soepel					INS07
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
10	<i>835285</i>			<i>835206</i>	835203
16	<i>835281</i>			835205	835202
25	<i>835280</i>			835204	835201
35	<i>835279</i>			835219	835211
50	<i>835278</i>			835218	835210
70	<i>835284</i>			835216	835209
95	835288			835220	835217
120	835287			835215	835208
150	835283			835214	835207
185	835282			835213	835942
240	835286			835212	836722
300	835277				

HULTFLEX XS B2ca (YMzIK ss) extreem soepel					INS07
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
25	<i>833611</i>			<i>833607</i>	833608
35	833612			833621	833601
50	<i>833613</i>			833622	833603
70	833614			833604	833605
95	<i>833615</i>			833600	833623
120	833616			<i>833602</i>	833624
150	833617			<i>833606</i>	<i>834425</i>
185	833618			<i>834423</i>	<i>834947</i>
240	833619			<i>834424</i>	
300	833620				

VULTFLEX XS Cca (YMzIK ss) extreem soepel					INS07
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
10					833989
16					834024
25	<i>829156</i>			<i>829127</i>	829128
35	829157			829166	829071
50	<i>829158</i>			829167	829109
70	829159			829110	829111
95	<i>829160</i>			829070	829168
120	829161			<i>829112</i>	829169
150	829162			<i>829108</i>	832390
185	829163			<i>834645</i>	834644
240	829164			<i>834716</i>	
300	829165				

VULTO Dca (VO-YMvKas)					INS08
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		835359	835349	835345	835342
2,5		835353	835358	835355	835347
4		835350	835357	835348	835344
6		835351	835356	835354	835346

HULTO B2ca (YMzIKas)					INS08
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		<i>832986</i>	<i>832999</i>	<i>832991</i>	833687
2,5		832987	832992	832988	832989
4		833001	<i>833005</i>	<i>832998</i>	832996
6		833002	<i>833027</i>	<i>832993</i>	832994
10		<i>833004</i>	<i>833007</i>	<i>833008</i>	

HULTO Cca (YMzIKas)					INS08
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		818473	820457	818919	821723
2,5		818474	818934	818475	818476
4		821700	821719	819191	818947
6		821702	821720	818943	818944
10		<i>821718</i>	<i>821721</i>	<i>821722</i>	

VULTA Dca (VG-YMvKas)					INS09
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		835134	835148	835146	835123
16		835140	835149	835150	835132
25		835120	835147	835145	
35		835125	835117	835116	
50		<i>835121</i>	835137	835142	
70		<i>835944</i>	835128	835139	
95			835144	835141	
120			835143	835136	
150			835129	835138	
185			835123	835135	
240			835137	835126	
300			<i>835122</i>	835118	

HULTA B2ca (VG-YMzIKas)					INS09
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		833272	<i>833276</i>	833255	<i>833289</i>
16		833270	<i>833277</i>	833252	<i>833290</i>
25		833273	<i>833278</i>	833256	
35		<i>833271</i>	<i>833279</i>	833269	
50		<i>833274</i>	<i>833280</i>	833253	
70		<i>833275</i>	<i>833281</i>	833254	
95			<i>833282</i>	833266	
120			<i>833283</i>	833257	
150			<i>833284</i>	833258	
185			<i>833285</i>	833267	
240			<i>833286</i>	<i>833288</i>	
300			<i>833287</i>	<i>833277</i>	