



## ALGEMENE INFORMATIE

### Product beschrijving

Barnicol E-LINE kabelmof is een **doorgaande kabelmof met giethars isolatie**. De E-LINE kabelmof bevat giethars, welke vrij is van **CMR** en milieuvriendelijk doordat er gebruik wordt gemaakt van bio-based materialen. De gietmof wordt toegepast voor het doorverbinden, aftakken en repareren van kabels voor grondverbindingen. De mof is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw, industriële en infrastructurele (rail en wegenbouw) installaties.

De geringe afmeting maakt de mof toepasbaar op moeilijk begaanbare plaatsen en de open constructie vereenvoudigt het gieten van de hars. De giethars is **zelfhardend** en heeft een lage uithardingstemperatuur. Eenmaal uitgehard is de hars **watervdicht** en uitstekend **warmtegeleidend**, zodat warmte goed wordt afgevoerd.

## EIGENSCHAPPEN

Uitvoering	Giethars
Soort isolatiemateriaal	Hars
Nom. spanning U0/U (Um)	3.6/6 (7.2) kV
Halogeenvrij (geen kabel)	Ja

## PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	836450
Product naam	BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml
Volume hars [cm <sup>3</sup> ]	2.150
Max. diameter hoofdkabel [mm]	50
Hoogte hoofd + aftak kabel	51 - 65 mm

## VERPAKKINGEN

Externe artikel code	Standaard verpakking hoeveelheid	Gebruikseenheid	Verschijningsvorm
836450S1	1	PCE	Kartonnen doos