

Draka

M-FLEX STUURSTROOMKABELS 4 STANDAARDTYPEN



Op deze selectiekaart vindt u vier standaard typen M-Flex stuurstroomkabels. Type constructies die nog ontbreken in onderstaand overzicht zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dit geldt ook voor afwijkende kleuren buitenmantel. Voor het complete assortiment ga naar draka-stuurstroom.nl

M-FLEX



Constructie	M-Flex YY 300/500V	M-Flex YCY 300/500V afgeschermd	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd
2x0,5	126479	126625	op aanvraag	op aanvraag
3G0,5	126480	126626	op aanvraag	op aanvraag
4G0,5	126481	126627	op aanvraag	op aanvraag
4x0,5	op aanvraag	126889	834824	op aanvraag
5G0,5	126482	126628	op aanvraag	op aanvraag
6G0,5	126483	126629	op aanvraag	op aanvraag
7G0,5	126484	126630	op aanvraag	op aanvraag
8G0,5	126485	126631	op aanvraag	op aanvraag
10G0,5	126486	126632	op aanvraag	op aanvraag
12G0,5	126487	126633	op aanvraag	op aanvraag
18G0,5	op aanvraag	126634	op aanvraag	op aanvraag
25G0,5	126491	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
2x0,75	126494	126637	832149	832155
3G0,75	126474	126638	832150	832156
4G0,75	126495	126639	832151	832157
4x0,75	op aanvraag	126890	834817	834276
5G0,75	126496	126640	832152	832158
6G0,75	126497	126641	op aanvraag	op aanvraag
7G0,75	126498	126642	832153	832159
8G0,75	126499	126643	832587	op aanvraag
10G0,75	126500	131890	op aanvraag	op aanvraag
12G0,75	126501	126645	832154	832160
18G0,75	126503	op aanvraag	op aanvraag	832219
2x1	126504	126650	832177	832184
3G1	126505	126651	832178	832188
4G1	126506	126652	832179	832413
5G1	126507	126653	832180	832189
6G1	126508	126654	832588	op aanvraag
7G1	126509	126655	832181	832190
8G1	126510	126656	834190	832590
10G1	126511	126657	832589	834383

Wilt u meer weten over de omgevingsbestendigheid van Draka stuurstroomkabels, ga dan naar www.draka-stuurstroom.nl en download de brochure. Daarin kunt u zien in hoeverre de kabels bestand zijn tegen vocht, chemische middelen, hoge en lage temperaturen, mechanische druk en elektromagnetische stoorsignalen.

draka-stuurstroom.nl

A brand of the
Prysmian
Group



Constructie	M-Flex YY 300/500V	M-Flex YCY 300/500V afgeschermd	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd
12G1	126512	126658	832182	832021
18G1	126514	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
25G1	126515	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
2x1,5	126516	126476	832136	832143
3G1,5	126475	126661	832138	832144
4G1,5	126517	126662	832139	832145
5G1,5	126518	126663	832140	832146
6G1,5	126519	131925	op aanvraag	op aanvraag
7G1,5	126520	126664	832142	832147
8G1,5	126521	126665	op aanvraag	op aanvraag
10G1,5	126522	126666	op aanvraag	op aanvraag
12G1,5	126523	126667	832141	832148
14G1,5	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
16G1,5	132905	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
18G1,5	126525	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
25G1,5	126526	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
2x2,5	131966	131960	832161	832167
3G2,5	131965	131959	832162	832168
4G2,5	131964	131958	832163	832171
5G2,5	131963	131957	832164	832172
6G2,5	131962	131956	op aanvraag	op aanvraag
7G2,5	131961	131953	832165	832173
8G2,5	131950	131951	op aanvraag	op aanvraag
10G2,5	131949	131948	op aanvraag	op aanvraag
12G2,5	131946	131946	832166	op aanvraag

HUIDIGE SPECIALS AL BESCHIKBAAR

Constructie	Artikelnummer	Omschrijving
2x2,5	834189	M-Flex YCY 300/500V afgeschermd 2x2,5mm ² aders bruin & wit
5x1	834069	M-Flex YCY 300/500V afgeschermd 5x1mm ²
3x0,5	834823	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 3x0,5mm ²
3x0,75	834818	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 3x0,75mm ²
6x0,75	834821	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 6x0,75mm ²
8x1,5	834822	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 8x1,5mm ²
5x1,5	834820	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 5x1,5mm ²
3x1,5	834819	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 3x1,5mm ²
5G1,5	834414	M-Flex HH Cca 300/500V halogeenvrij 5G1,5mm ² aders geel/groen, blauw, bruin, rood & wit
16G1	834384	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd 16x1mm ²
5x0,75	834389	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd 5x0,75mm ²
7x0,75	834277	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd 7x0,75mm ²
8x2x0,5	834816	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd 8x2x0,5mm ²
2x2x0,5	834815	M-Flex HCH Cca 300/500V halogeenvrij & afgeschermd 2x2x0,5mm ²