

VULT(FLEX) / HULT(FLEX) INSTALLATIEKABEL SELECTIEKAART

Vult(flex) / Hult(flex) zijn installatiekabels met een PVC mantel voor de Vult types (Dca) en een halogeen vrije mantel voor de Hult types (B2ca en Cca) voor installaties van 0,6 tot 1kV. De kabels kunnen worden toegepast in vochtige ruimtes, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabels zijn geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabels zijn eenvoudig te strippen door de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. Daarnaast hebben ze ook een grote buigbaarheid wat het werken in kleine ruimtes een stuk gemakkelijker maakt.



In deze selectiekaart vindt u het installatiekabel overzicht van Draka. Wanneer u de roze lijn volgt kunt u gemakkelijk een alternatief vinden voor een kabel die (tijdelijk) niet op voorraad is.

Indien u een kabel niet kunt vinden of u heeft een vraag neem dan gerust contact op met de Draka Customer Care.

Draka Customer Care
Tel: 088-808 4420
E-mail: verkoop@draka.com

VULT Dca (YMvK)						INSO6
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
1,5		835545	835543	835542	835541	
2,5		835544	835547	835532	835531	
4		835536	835535	835518	835530	
6	<i>835705</i>	835498	835509	835539	835529	
10	<i>835704</i>	<i>835497</i>	831303	835521	835524	
16	<i>835706</i>	835493	<i>827019</i>	835546	835523	
25	<i>835707</i>	835494	<i>835943</i>	835499	835520	

HULT B2ca (YMz1k)						INSO6
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
1,5		832941	832947	832953	832959	
2,5		832942	832965	832954	832960	
4		832943	832949	832955	832961	
6		832944	832966	832956	832962	
10	<i>833658</i>	<i>832945</i>	832967	832957	833656	
16	<i>833659</i>	<i>832946</i>	832968	<i>833662</i>	833655	
25	<i>833660</i>	<i>833661</i>	<i>833682</i>	833663	833657	

VULTFLEX Dca (YMvK rss)						INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
35	<i>835260</i>	<i>835676</i>	<i>835675</i>	835670	835662	
50	835259	<i>835632</i>	<i>835674</i>	835669	835661	
70	835258	<i>835631</i>	<i>835673</i>	835668	835660	
95	835257		<i>835672</i>	835667	835659	
120	835256		<i>835671</i>	835666	835658	
150	835255		<i>835655</i>	<i>835665</i>	835657	
185	835254		<i>835654</i>	835664	835656	
240	835253		<i>835630</i>	835663	835627	
300	<i>835252</i>					
400	<i>835251</i>					

HULT Cca (YMz1k)						INSO6
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
1,5		820935	820938	821665	821675	
2,5		818942	818471	818983	821081	
4			<i>821644</i>	821652	818984	821676
6		<i>821634</i>	<i>821645</i>	821653	818985	820344
10		<i>821635</i>	<i>821646</i>	821654	821666	820337
16		<i>821636</i>	<i>821647</i>	821655	821667	820334
25		<i>821637</i>	<i>821648</i>	<i>830151</i>	821668	820340

HULTFLEX B2ca (YMz1K rss)						INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
35	<i>833435</i>	<i>833436</i>	<i>833588</i>	833396	833409	
50	<i>833389</i>	<i>833437</i>	<i>833428</i>	833406	833387	
70	<i>833399</i>	<i>833438</i>	<i>833429</i>	833397	833410	
95	833400		<i>833430</i>	833398	833395	
120	833401		<i>833431</i>	<i>833407</i>	833388	
150	<i>833402</i>		<i>833432</i>	<i>833408</i>	833390	
185	<i>833403</i>		<i>833433</i>	<i>833386</i>	833391	
240	<i>833404</i>			<i>833434</i>		
300	<i>833411</i>					
400	<i>833405</i>					

HULTFLEX Cca (YMz1K rss)						INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
35	<i>826746</i>	<i>826747</i>	<i>826720</i>	826133	826153	
50	825908	<i>826748</i>	<i>826721</i>	826150	825879	
70	<i>826143</i>	<i>826749</i>	<i>826722</i>	826134	826154	
95	826144		<i>826723</i>	826135	826113	
120	826145		<i>826724</i>	<i>826151</i>	825902	
150	<i>826146</i>		<i>826725</i>	<i>826152</i>	825910	
185	<i>826147</i>		<i>826726</i>	<i>825868</i>	825911	
240	<i>826148</i>		<i>826727</i>	<i>826728</i>		
300	<i>826172</i>					
400	<i>826149</i>					

VULTFLEX XS Dca (YMvK SS) extreem soepel						INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
10	<i>835285</i>			<i>835206</i>	835203	
16	<i>835281</i>			<i>835205</i>	835202	
25	<i>835280</i>			<i>835204</i>	835201	
35	<i>835279</i>			<i>835219</i>	835211	
50	<i>835278</i>			835218	835210	
70	<i>835284</i>			835216	835209	
95	835288			835220	835217	
120	835287			835215	835208	
150	835283			835214	835207	
185	835282			835213	<i>835942</i>	
240	835286			835212		
300	835277					

HULTFLEX XS B2ca (YMz1K ss) extreem soepel						INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
25	<i>833611</i>			<i>833607</i>	833608	
35	833612			<i>833621</i>	833601	
50	<i>833613</i>				833622	833603
70	833614				<i>833604</i>	833605
95	<i>833615</i>				833600	833623
120	833616				<i>833606</i>	833624
150	833617				<i>833602</i>	<i>834425</i>
185	833618				<i>834423</i>	
240	833619				<i>834424</i>	
300	833620					

HULTFLEX XS Cca (YMz1K ss) extreem soepel						INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig	
10						833989
16						834024
25	<i>829156</i>			<i>829127</i>		829128
35	829157			<i>829166</i>		829071
50	<i>829158</i>			829167		829109
70	829159			<i>829110</i>		829111
95	<i>829160</i>			829070		829168
120	829161			<i>829112</i>		829169
150	829162			<i>829108</i>		832390
185	829163			<i>834645</i>		<i>834644</i>
240	829164			<i>834716</i>		
300	829165					

VULTO Dca (VO-YMvKas)						INSO8
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5		835359	835349	835345	835342	
2,5		835353	835358	835355	835347	
4		835350	835357	835348	835344	
6		835351	835356	835354	835346	

HULTO B2ca (YMz1Kas)						INSO8
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5			<i>832986</i>	<i>832999</i>	<i>832991</i>	<i>833687</i>
2,5			832987	832992	832988	<i>832989</i>
4			833001	<i>833005</i>	<i>832998</i>	<i>832996</i>
6			833002	<i>833027</i>	<i>832993</i>	<i>832994</i>
10			<i>833004</i>	<i>833007</i>	<i>833008</i>	

HULTO Cca (YMz1Kas)						INSO8
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5		818473	<i>820457</i>	818919	<i>821723</i>	
2,5		818474	818934	818475	818476	
4		821700	821719	819191	<i>818947</i>	
6		821702	821720	818943	818944	
10		<i>821718</i>	<i>821721</i>	<i>821722</i>	<i>821722</i>	

HULTA B2ca (VG-YMz1kas)						INSO9
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
10			<i>833272</i>	<i>833276</i>	833255	<i>833289</i>
16			833270	<i>833277</i>	833252	<i>833290</i>
25			<i>833273</i>	<i>833278</i>	833256	
35			<i>833271</i>	<i>833279</i>	833269	
50			<i>833274</i>	<i>833280</i>	833253	
70			<i>833275</i>	<i>833281</i>	833254	
95				<i>833282</i>	833266	
120				<i>833283</i>	833257	
150				<i>833284</i>	833258	
185				<i>833285</i>	833267	
240				<i>833286</i>	<i>833288</i>	
300				<i>833287</i>	<i>833377</i>	

VULTA Dca (VG-YMvKas)						INSO9
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
10			835134	835148	835146	835123
16			835140	835149	835150	835132
25			835120	835147	835145	
35						