

## VULT(FLEX) / HULT(FLEX) INSTALLATIEKABEL SELECTIEKAART

Vult(flex) / Hult(flex) zijn installatiekabels met een PVC mantel voor de Vult types (Dca) en een halogeen vrije mantel voor de Hult types (B2ca en Cca) voor installaties van 0,6 tot 1kV. De kabels kunnen worden toegepast in vochtige ruimtes, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabels zijn geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabels zijn eenvoudig te strippen door de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. Daarnaast hebben ze ook een grote buigbaarheid wat het werken in kleine ruimtes een stuk gemakkelijker maakt.



In deze selectiekaart vindt u het installatiekabel overzicht van Draka. Wanneer u de roze lijn volgt kunt u gemakkelijk een alternatief vinden voor een kabel die (tijdelijk) niet op voorraad is.

Indien u een kabel niet kunt vinden of u heeft een vraag neem dan gerust contact op met de Draka Customer Care.

**Draka Customer Care**  
Tel: 088-808 4420  
E-mail: [verkoop@draka.com](mailto:verkoop@draka.com)

VULT Dca (YMvK)					INSO6
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		<b>835545</b>	<b>835543</b>	<b>835542</b>	<b>835541</b>
2,5		<b>835544</b>	<b>835547</b>	<b>835532</b>	<b>835531</b>
4		<b>835536</b>	<b>835535</b>	<b>835518</b>	<b>835530</b>
6	<i>835705</i>	<b>835498</b>	<b>835509</b>	<b>835539</b>	<b>835529</b>
10	<i>835704</i>	<b>835497</b>	<b>835465</b>	<b>835521</b>	<b>835524</b>
16	<i>835706</i>	<b>835493</b>	<b>835473</b>	<b>835546</b>	<b>835523</b>
25	<i>835707</i>	<b>835494</b>	<b>835943</b>	<b>835499</b>	<b>835520</b>

HULT B2ca (YMz1k)					INSO6
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		<b>832941</b>	<b>832947</b>	<b>832953</b>	<b>832959</b>
2,5		<b>832942</b>	<b>832965</b>	<b>832954</b>	<b>832960</b>
4		<b>832943</b>	<b>832949</b>	<b>832955</b>	<b>832961</b>
6		<b>832944</b>	<b>832966</b>	<b>832956</b>	<b>832962</b>
10	<i>833658</i>	<i>832945</i>	<b>832967</b>	<b>832957</b>	<b>833656</b>
16	<i>833659</i>	<i>832946</i>	<b>832968</b>	<b>833662</b>	<b>833655</b>
25	<i>833660</i>	<i>833661</i>	<i>833682</i>	<b>833663</b>	<b>833657</b>

HULT Cca (YMz1k)					INSO6
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		<b>820935</b>	<b>820938</b>	<b>821665</b>	<b>821675</b>
2,5		<b>818942</b>	<b>818471</b>	<b>818983</b>	<b>820181</b>
4		<i>821644</i>	<b>821652</b>	<b>818984</b>	<b>821676</b>
6	<i>821634</i>	<i>821645</i>	<b>821653</b>	<b>818985</b>	<b>820344</b>
10	<i>821635</i>	<i>821646</i>	<b>821654</b>	<b>821666</b>	<b>820337</b>
16	<i>821636</i>	<i>821647</i>	<b>821655</b>	<b>821667</b>	<b>820334</b>
25	<i>821637</i>	<i>821648</i>	<i>830151</i>	<b>821668</b>	<b>820340</b>

HULTFLEX B2ca (YMz1K rss)					INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>833435</i>	<i>833436</i>	<i>833588</i>	<b>833396</b>	<b>833409</b>
50	<i>833389</i>	<i>833437</i>	<i>833428</i>	<b>833406</b>	<b>833387</b>
70	<i>833399</i>	<i>833438</i>	<i>833429</i>	<b>833397</b>	<b>833410</b>
95	<b>833400</b>		<i>833430</i>	<b>833398</b>	<b>833395</b>
120	<b>833401</b>		<i>833431</i>	<i>833407</i>	<b>833388</b>
150	<i>833402</i>		<i>833432</i>	<i>833408</i>	<b>833390</b>
185	<i>833403</i>		<i>833433</i>	<i>833386</i>	<b>833391</b>
240	<i>833404</i>			<i>833434</i>	
300	<i>833411</i>				
400	<i>833405</i>				

HULTFLEX Cca (YMz1K rss)					INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>826746</i>	<i>826747</i>	<i>826720</i>	<b>826133</b>	<b>826153</b>
50	<b>825908</b>	<i>826748</i>	<i>826721</i>	<b>826150</b>	<b>825879</b>
70	<i>826143</i>	<i>826749</i>	<i>826722</i>	<b>826134</b>	<b>826154</b>
95	<b>826144</b>		<i>826723</i>	<b>826135</b>	<b>826113</b>
120	<b>826145</b>		<i>826724</i>	<i>826151</i>	<b>825902</b>
150	<i>826146</i>		<i>826725</i>	<i>826152</i>	<b>825910</b>
185	<i>826147</i>		<i>826726</i>	<i>825868</i>	<b>825911</b>
240	<i>826148</i>		<i>826727</i>	<i>826728</i>	
300	<i>826172</i>				
400	<i>826149</i>				

HULTFLEX XS B2ca (YMz1K ss) extreem soepel					INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
25	<i>833611</i>			<i>833607</i>	<b>833608</b>
35	<b>833612</b>			<b>833621</b>	<b>833601</b>
50	<i>833613</i>			<b>833622</b>	<b>833603</b>
70	<b>833614</b>			<b>833604</b>	<b>833605</b>
95	<i>833615</i>			<b>833600</b>	<b>833623</b>
120	<b>833616</b>			<i>833606</i>	<b>833624</b>
150	<b>833617</b>			<i>833602</i>	<i>834425</i>
185	<b>833618</b>			<i>834423</i>	<i>834947</i>
240	<b>833619</b>			<i>834424</i>	
300	<b>833620</b>				

HULTFLEX XS Cca (YMz1K ss) extreem soepel					INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
10					<b>833889</b>
16					<b>834024</b>
25	<i>829156</i>			<i>829127</i>	<b>829128</b>
35	<b>829157</b>			<b>829166</b>	<b>829071</b>
50	<i>829158</i>			<b>829167</b>	<b>829109</b>
70	<b>829159</b>			<b>829110</b>	<b>829111</b>
95	<i>829160</i>			<b>829070</b>	<b>829168</b>
120	<b>829161</b>			<i>829112</i>	<b>829169</b>
150	<b>829162</b>			<i>829108</i>	<b>832390</b>
185	<b>829163</b>			<i>834645</i>	<i>834644</i>
240	<b>829164</b>			<i>834716</i>	
300	<b>829165</b>				

HULTO B2ca (YMz1Kas)					INSO8
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		<i>832986</i>	<i>832999</i>	<i>832991</i>	<i>833687</i>
2,5		<b>832987</b>	<b>832992</b>	<b>832988</b>	<i>832989</i>
4		<b>833001</b>	<i>833005</i>	<i>832998</i>	<i>832996</i>
6		<b>833002</b>	<i>833027</i>	<i>832993</i>	<i>832994</i>
10		<i>833004</i>	<i>833007</i>	<i>833008</i>	

HULTO Cca (YMz1Kas)					INSO8
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		<b>818473</b>	<b>820457</b>	<b>818919</b>	<b>821723</b>
2,5		<b>818474</b>	<b>818934</b>	<b>818475</b>	<b>818476</b>
4		<b>821700</b>	<b>821719</b>	<b>819191</b>	<b>818947</b>
6		<b>821702</b>	<b>821720</b>	<b>818943</b>	<b>818944</b>
10		<i>821718</i>	<i>821721</i>	<i>821722</i>	<i>821722</i>

HULTA B2ca (VG-YMz1kas)					INSO9
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		<b>833272</b>	<i>833276</i>	<b>833255</b>	<i>833289</i>
16		<b>833270</b>	<i>833277</i>	<b>833252</b>	<i>833290</i>
25		<b>833273</b>	<i>833278</i>	<b>833256</b>	
35		<i>833271</i>	<i>833279</i>	<b>833269</b>	
50		<i>833274</i>	<i>833280</i>	<b>833263</b>	
70		<i>833275</i>	<i>833281</i>	<b>833254</b>	
95			<i>833282</i>	<b>833266</b>	
120			<i>833283</i>	<b>833257</b>	
150			<i>833284</i>	<b>833258</b>	
185			<i>833285</i>	<b>833268</b>	
240			<i>833286</i>	<i>833267</i>	
300			<i>833287</i>	<i>833377</i>	

HULTA Cca (VG-YMz1kas)					INSO9
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		<b>821699</b>	<b>821705</b>	<b>818948</b>	<i>821728</i>
16		<b>821249</b>	<b>821706</b>	<b>818938</b>	<i>821729</i>
25		<b>821701</b>	<b>821707</b>	<b>818949</b>	
35		<i>821250</i>	<i>821708</i>	<b>820983</b>	
50		<i>821703</i>	<i>821709</i>	<b>818940</b>	
70		<i>821704</i>	<i>821710</i>	<b>818941</b>	
95			<b>821711</b>	<b>819040</b>	
120			<i>821712</i>	<b>818950</b>	
150			<i>821713</i>	<b>818951</b>	
185			<i>821714</i>	<b>819041</b>	
240			<i>821715</i>	<b>821727</b>	
300			<i>821716</i>	<i>825338</i>	

HULTAFLEX (Z1G-YMz1Kas rss B2ca)					INSO9
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
35			<i>833588</i>	<i>833589</i>	
50			<i>833590</i>	<b>833591</b>	
70			<i>833592</i>	<b>833593</b>	
95			<i>833594</i>	<b>833587</b>	
120				<i>833473</i>	
150				<i>833595</i>	
185				<i>833586</i>	
240				<i>833597</i>	
300				<i>833610</i>	

HULTAFLEX (Z1G-YMz1Kas rss Cca)					INSO9
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
35			<i>828971</i>	<i>828970</i>	
50			<i>828969</i>	<b>828972</b>	
70			<i>828973</i>	<b>828974</b>	
95			<i>828975</i>	<b>828968</b>	
120				<b>828964</b>	
150				<i>828976</i>	
185				<i>828967</i>	
240				<i>828978</i>	
300				<i>829136</i>	

VULTFLEX Dca (YMvK rss)					INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>835260</i>	<i>835676</i>	<i>835675</i>	<b>835670</b>	<b>835662</b>
50	<b>835259</b>	<i>835632</i>	<i>835674</i>	<b>835669</b>	<b>835661</b>
70	<b>835258</b>	<i>835631</i>	<i>835673</i>	<b>835668</b>	<b>835660</b>
95	<b>835257</b>		<i>835672</i>	<b>835667</b>	<b>835659</b>
120	<b>835256</b>		<i>835671</i>	<b>835666</b>	<b>835658</b>
150	<b>835255</b>		<i>835655</i>	<b>835665</b>	<b>835657</b>
185	<b>835254</b>		<i>835654</i>	<b>835664</b>	<b>835656</b>
240	<b>835253</b>		<i>835630</i>	<b>835663</b>	<b>835627</b>
300	<i>835252</i>				
400	<i>835251</i>				

VULTFLEX XS Dca (YMvK SS) extreem soepel					INSO7
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
10	<i>835285</i>				